

Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Female, Connector, 16/20 A, 380-415 VAC, 3-Pole 4-Wire Wire Grounding, 4X and IP69k

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL420C6W](#)

Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Female, Connector, 16/20 A, 380-415 VAC, 3-Pole 4-Wire Wire Grounding, Terminal Screws, Red, 4X and IP69k.



Caractéristiques

- Boîtier non métallique isolé
- Codage couleur des boîtiers en fonction de la tension pour une identification facile
- Couvercle à joint d'étanchéité à fermeture automatique résistant à la corrosion

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Supporte 3000V AC
- Électrique - Tension de service max. Tension de service maximale - 600V RMS
- Environnement - Inflammabilité - V-0
- Environnement - Protection contre les infiltrations - Type 3R, 3RX, 4X et conformité IP68, IP69k
- Environnemental - Résistance à l'humidité - Étanchéité à l'eau selon IEC 60309-1
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 75°C en continu
- Minimum - 40°C sans impact
- Mécanique - Résistance aux chocs - Selon CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
- Mécanique - Identification du produit - Les valeurs nominales font partie intégrante du boîtier de l'appareil.
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément aux conventions nord-américaines et CEI.

Général

Numéro de catalogue	HBL420C6W
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacteur le fabricant
Conditions environnementales	Étanchéité
Isolation	Corps isolé
Type d'article	Standard
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	3 pôles
Série	HBL Heavy Duty
Style	Service standard
Température nominale	Maximum continu : 75° C ; Minimum continu : -40° C sans impact, -25° avec impact.
Type	Corps de connecteur étanche
CUP	783585574639

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

Caractéristiques électriques

Connectivité	Vis du terminal de pression
Rigidité diélectrique	Résiste à 3000V minimum en
Phase	Multi Phase
Tension Rating	380-415 VAC
Tension nominale Description	380-415 VAC

Chef d'orchestre

Type de cordon	Tous les portables
Nombre de fils	4 fils
Nombre de conducteurs	Mise à la terre 4 fils
Wire Size	#14 AWG à #10 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Dossier LR280C certifié CSA• Classé UL selon IEC 60309-1 IEC 60309-2• Homologué UL selon UL1682
Nema Rating	Non-NEMA

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	320

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Dual-Certified IEC Pin & Sleeve Devices](#)
[Littérature - IEC Pin & Sleeve Devices](#)
[Page du catalogue - WDK G-10 Catalog Page](#)
[Spécifications - HBL420C6W](#)
[Spécifications - Wiring HBL420C6W Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-HBL420C6W-SPEC-FR | REV 7/2024