


Interrupteurs-sectionneurs de qualité industrielle, interrupteur sans fusible, rupture avant le contact auxiliaire, pour 30A 60A et 100A, service pilote.

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBLAC2](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs-sectionneurs, interrupteur sans fusible, rupture avant contact auxiliaire, pour 30A 60A et 100A, service pilote.



Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à la pleine tension nominale.
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 3 000 V minimum
- Électrique - Tension de service max. Tension de service maximale - 600V RMS
- Électrique - Opérations - Mécanique 10 000 cycles
- Électrique - 6 000 cycles
- Environnement - Inflammabilité - Conforme à la classification des matériaux UL 94V0
- Environnement - Résistance à l'humidité - Conformité IP66
- Environnemental - Température de fonctionnement - Maximum continu +75°C Minimum continu -40°C
- Environnemental - Résistance aux UV - Tous les matériaux exposés sont stabilisés aux UV
- Mécanique - Résistance aux chocs - Conforme à la norme UL 746C
- Mécanique - Montage - Pieds externes entièrement réglables
- Mécanique - Identification du produit - L'identification et les valeurs nominales font partie de l'étiquette externe et de la face du réceptacle.
- Mécanique - Identification des bornes - Conformément aux normes UL et CSA

Général

Numéro de catalogue	HBLAC2
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	Boîtier commuté Contact auxiliaire
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Non fusionné;fusionné
Style	Contacts auxiliaires
Type	Accessoires
CUP	783585955131

Dimensions

Poids	1 lb.
-------	-------

Caractéristiques électriques

Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 3 000 V
-----------------------	---

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Certifié selon la norme CSA • Homologué selon la norme UL • Boîtiers de type 3R et 12K
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité de palettes	4750

Documentation

[Brochures - Circuit-Lock® Motor Disconnects](#)
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Circuit-Lock® Motor Disconnects](#)
[Littérature - Circuit-Lock® Motor Disconnects with Jog Switch](#)
[Littérature - Education Application Guide](#)
[Littérature - Food Processing Guide](#)
[Littérature - Circuit-Lock® 30A Disconnects with LED Indicators](#)
[Littérature - Safety Product Guide](#)
[Littérature - Circuit-Lock® Disconnects with LED Indicators](#)
[Littérature - Disconnect Switches for Use with Variable Frequency Drives](#)
[Littérature - Healthcare Application Guide](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1789_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK F-5 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK F-11 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK F-3 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK F-7 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK B-41 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK G-23 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK B-39 Catalog Page](#)
[Spécifications - HBLAC2](#)
[Spécifications - HBLAC2](#)
[Spécifications - Wiring HBLAC2 Specification Sheet](#)
[Vidéo - InSight Motor Disconnects](#)
[Vidéo - Circuit-Lock® Rounded Sloped Top Motor Disconnects](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-HBLAC2-SPEC-FR | REV 7/2024