

PlugTrak, aluminium, inviolable,
circuit 20A, 5 prises, 5' aluminium

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBLALU24GB512](#)

PlugTrak, aluminium, inviolable, circuit 20A, 5 prises, 5'
aluminium.

Caractéristiques

- Configurations d'espacement multiples
- Finition anodisée satinée résistante aux rayures
- Réceptacle unique conçu et fabriqué par Hubbell
- Le câblage à déplacement d'isolant assure une rétention supérieure des fils.

Performance

- Électrique - Capacité des prises - NEMA 5-15R et NEMA 5-20R
- Mécanique - Fil - cuivre toronné #12 AWG

Général

Numéro de catalogue	HBLALU24GB512
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type d'article	Aluminium pré-câblé PlugTrak
Nombre de réceptacles	5
Série	Aluminium
Style	Standard
Type	Circuit unique
CUP	783585113364

Dimensions

Longueur	5 pieds
----------	---------

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	15 A
Tension Rating	125 VAC

Chef d'orchestre

Wire Size	#12 AWG THHN
-----------	--------------

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Norme CSA C22.2 no. 62 • E253976 /E253830 /E253833 • Norme UL UL 5
--------------------------	--

Logistique

Quantité de cartons	2
---------------------	---

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - HBLALU24GB512 AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_HBLALU24GB_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2283_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK S-36 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK S-51 Catalog Page](#)
- [Spécifications - HBLALU24GB512](#)
- [Spécifications - Wiring HBLALU24GB512 Specification Sheet](#)