



Caractéristiques

- Fabrique en acier inoxydable 304 non poreux
- Protection contre les infiltrations d'eau IP69k et Type 4X,12K
- Certifié par NSF pour l'hygiène dans les applications alimentaires
- Poignée rouge très visible qui répond aux exigences de l'OSHA en matière de verrouillage et d'étiquetage.
- Accepte jusqu'à 2 contacts auxiliaires

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à l'intensité et à la tension nominales maximales.
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 3000V AC minimum
- Électrique - Tension de service max. Tension de service maximale - 600 V CA RMS
- Environnement - Inflammabilité - Classification UL94-5VA et VO
- Environnement - Température de fonctionnement - Max Continu 75°C, Min Continu -40°C sans impact
- Environnement - Résistance aux UV - Tous les matériaux sont stabilisés aux UV
- Mécanique - Résistance aux chocs - Conformément à la norme UL 746C
- Mécanique - Montage - Acier inoxydable - Pieds fixes
- Mécanique - Identification du produit - L'identification et les valeurs nominales font partie de l'étiquette externe
- Mécanique - Identification des bornes - Conformément aux normes UL, CSA et aux conventions internationales

Général

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Numéro de catalogue           | HBLDS10SSR                                        |
| Couleur                       |                                                   |
| Indicateur RoHS de l'UE       | Contacter le fabricant                            |
| Type de boîtier               | Type 4X, IP69k                                    |
| Méthode de montage            | Les pieds sont fixes                              |
| Température de fonctionnement | Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact |
| Série                         | Non fusionné                                      |
| Style                         | Usage intensif                                    |
| Type                          | Interrupteurs de déconnexion                      |
| CUP                           | 783585541631                                      |

Dimensions

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Dimensions | 11.41 in x 7.66 in x 6.1 in |
| Hauteur    | 6,1 pouces                  |
| Longueur   | 11,41 pouces                |
| Largeur    | 7.66 in                     |

Caractéristiques électriques

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Intensité nominale           | 100 A                      |
| Courant / Intensité nominale | 100 A                      |
| Valeur nominale actuelle     | 100 A                      |
| Rigidité diélectrique        | Résiste à 3000V AC minimum |

Logistique

|                     |   |
|---------------------|---|
| Quantité de cartons | 1 |
|---------------------|---|

Documentation

- Catalogues - [WDK Catalog Full 2024](#)
- Dessin technique - [HBLDS10SSR AutoCAD Drawing](#)
- Dessins de vente - [WDK\\_HBLDS10SSR\\_DRAWING\\_PDF](#)
- Garantie - [Industrial & Commercial Products](#)
- Littérature - [Circuit-Lock® Motor Disconnects](#)
- Littérature - [Industrial Solutions](#)
- Littérature - [Food Processing Guide](#)
- Littérature - [Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
- Littérature - [Healthcare Application Guide](#)
- Littérature - [Safety Product Guide](#)
- Littérature - [Labelless Disconnects](#)
- Manuels d'installation - [WIRING\\_PD2666\\_INSTALLINST](#)
- Page du catalogue - [WDK F-7 Catalog Page](#)
- Page du catalogue - [WDK F-17 Catalog Page](#)
- Page du catalogue - [WDK F-19 Catalog Page](#)
- Spécifications - [HBLDS10SSR](#)
- Spécifications - [Wiring HBLDS10SSR Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell