

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise encastrée, 20A 125/250V, 3 pôles 3 fils sans mise à la terre, non NEMA, borne à vis, noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL7310B](#)

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise encastrée simple, 20A 125/250V, 3 pôles 3 fils sans mise à la terre, non NEMA, borne à vis, face en nylon, fil arrière et fil latéral, noir.

Caractéristiques

- High-impact, abuse-resistant nylon face
- Wire restraint recess for both back and side wiring, greatly reduces the possibility of loosening the terminal connection
- Face color coding by voltage facilitates locating and mating of proper devices
- All-brass mounting and grounding system provides a lower resistance ground path and greater resistance to corrosion than steel mounting systems
- Face en nylon à haut impact et résistante aux abus
- Retenue de fil pour le câblage arrière et latéral réduit considérablement le desserage de la connexion terminale
- Le codage couleur de la face par tension facilite la localisation et l'accouplement des dispositifs appropriés
- Le système de montage et de mise à la terre en laiton fournit un chemin de terre de résistance inférieure et une meilleure résistance à la corrosion que les systèmes de montage en acier

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - V2 ou mieux selon UL94/CSA 22.2 No.0.17
- Environnement - Résistance à l'humidité - Conformité IP20
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 75°C en continu Minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre massif ou toronné #16 AWG - #8 AWG uniquement.
- Mécanique - Identification des bornes - Bornes identifiées conformément à la norme UL 498.



Général

Numéro de catalogue	HBL7310B
Couleur	• Noir • Noir
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Type d'article	Réceptacle encastré simple
	20A
Matériau	Nylon
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	3 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Type	
CUP	783585333625

Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,39 in x 1,28 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1.28 in
Longueur	3.28 in
Poids	0,2 lb
Largeur	1.39 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Bornes à vis câblées à l'arrière
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	125/250 VAC
Tension nominale Description	125/250 VAC

Chef d'orchestre		Logistique	
Nombre de fils	3 fils	Quantité de cartons	10
Wire Size	#16 AWG à #8 AWG	Quantité de palettes	3600
Certifications et conformité		Documentation	
Norme(s) industrielle(s)	• Certifié selon CSA C22.2 No.42 • Fed.Spec. W-C-596 • Homologué selon UL 498	Catalogues - WDK Catalog Full 2024	
Nema Rating	Non-NEMA	Dessins de vente - WDK_HBL7310B_DRAWING_PDF	
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM	Garantie - Industrial & Commercial Products	
		Manuels d'installation - WIRING_PD1246_INSTALLINST	
		Page du catalogue - WDK B-45 Catalog Page	
		Page du catalogue - WDK N-18 Catalog Page	
		Spécifications - HBL7310B	
		Spécifications - Wiring HBL7310B Specification Sheet	
		Spécifications - HBL7310B	
		Vidéo - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices	



Une marque Hubbell