

Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD TVSS Plug Strips, 15A 125V, 8 Oulet avec téléphone/fax, 150 Joules, 6' Cord, Office White

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL8ESPS1050M](#)

Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD TVSS Plug Strips, 15A 125V, 8 Oulet avec téléphone/fax, 150 Joules, 6' Cord, Office White.



Caractéristiques

- Le SPD à quatre prises, 1050 joules, est doté d'un boîtier noir.
- Cordon de 6 pieds, prise à 90 degrés et deux ports USB pour la recharge

Performance

- Électricité - Courant de surtension maximal - 19,5 kA
- Électricité - Tension de fonctionnement max. Tension de fonctionnement - 130
- Électricité - Fréquence de fonctionnement - 50/60Hz
- Environnement - Température de fonctionnement - -40°F à 160°F (-40°C à 70°C)

Général

Numéro de catalogue	HBL8ESPS1050M
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'indicateur(s)	Indicateur LED
Type d'article	Barrettes de protection contre les surtensions
Matériau	Non-métallique
Matériau - Matériel de montage	Portable
Température de fonctionnement	32 Deg F à 140 Deg F (0 Deg C à 60 Deg C)
Sortie	Lame droite 5-15R
Temps de réponse	5
CUP	783585120621

Dimensions

Taille de l'affichage 1050 joules

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Plug-in
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Fréquence nominale	60 Hz
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 VAC

Logistique

Quantité de cartons 20

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - HBL8ESPS1050M AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_HBL8ESPS1050M_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Surge Plug Strips](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2380_INSTALLINST](#)
[Spécifications - HBL8ESPS1050M](#)
[Spécifications - HBL8ESPS1050M](#)
[Spécifications - HBL8ESPS1050M](#)

