

Entraînement à fréquence variable
de qualité industrielle, sectionneurs,
interrupteur sans fusible, tripolaire,
30A 600V AC, bornes à vis, NEMA

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBLDS3VFD](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle,
entraînement à fréquence variable, interrupteurs-sectionneurs,
interrupteur sans fusible, tripolaire, 30A 600V AC, bornes à vis,
gris, NEMA.

Caractéristiques

- Formed in nonporous 304 stainless steel
- IP69k and Type 4X,12K water ingress protection
- Certified by NSF for hygiene in food processing applications
- Highly visible red handle which meets OSHA Lockout/Tagout capabilities
- Accepts up to 2 Auxiliary contacts
- Ouverture de conduit moulée et moyeu installé sur le terrain
- Cadre interne lie automatiquement les mises à terre
- Intérieur réversible adaptable à l'ouverture supérieure ou inférieure du conduit

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à l'intensité et à la tension nominales maximales.
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 3000V AC minimum
- Électrique - Tension de service max. Tension de service maximale - 600 V CA RMS
- Environnement - Inflammabilité - Classification UL94-5VA et VO
- Environnement - Température de fonctionnement - Max Continu 75°C, Min Continu -40°C sans impact
- Environnement - Résistance aux UV - Tous les matériaux sont stabilisés aux UV
- Mécanique - Résistance aux chocs - Conformément à la norme UL 746C
- Mécanique - Montage - Non métallique - Pieds externes entièrement réglables
- Mécanique - Identification du produit - L'identification et les valeurs nominales font partie de l'étiquette externe
- Mécanique - Identification des bornes - Conformément aux normes UL, CSA et aux conventions internationales



Général

Numéro de catalogue	HBLDS3VFD
Couleur	- Gray - Gris
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de boîtier	Type 4X, IP69k
Méthode de montage	Pieds externes entièrement réglables
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Non fusionné
Style	Usage intensif
Type	
CUP	783585242439

Dimensions

Dimensions	8.5 in x 6 in x 4.12 in
Hauteur	4.12 in
Longueur	8.5 in
Largeur	6 dans

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Courant / Intensité nominale	30 A
Valeur nominale actuelle	30 A
Rigidité diélectrique	Résiste à 3000V AC minimum

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertorié UL
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	410

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Circuit-Lock® Motor Disconnects](#)
[Littérature - Education Application Guide](#)
[Littérature - Disconnect Switches for Use with Variable](#)
[Frequency Drives](#)
[Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing](#)
[Facilities](#)
[Littérature - Improved Short Circuit Current Ratings \(SCCR\)](#)
[Littérature - Safety Product Guide](#)
[Littérature - Safety Product Guide](#)
[Littérature - Labelless Disconnects](#)
[Manuels d'installation - WIRING_HBLDS3VFD_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK F-5 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK F-11 Catalog Page](#)
[Spécifications - HBLDS3VFD](#)
[Spécifications - HBLDS3VFD](#)
[Spécifications - Wiring HBLDS3VFD Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-HBLDS3VFD-SPEC-FR | REV 7/2024