

Porte-lampes et douilles, culot
moyen, chaîne de traction, 600W
250V, 2 bornes, plastique

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [RL8512](#)

Socle moyen, chaîne de traction, 600W, 2 bornes, plastique.



Général

Numéro de catalogue	RL8512
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Douilles à incandescence
Taille de la lampe	Base moyenne
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Série	Porte-lampes
Type	Plastique
CUP	883778112034

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	2.64 A
Connectivité	2) Vis du terminal
Courant / Intensité nominale	2.64 A
Valeur nominale actuelle	2.64 A
Fréquence nominale	60 Hz
Tension Rating	250V AC kV

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	C/US UL Listed
--------------------------	----------------

Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité de palettes	1750

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - RL8512 AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_RL8512_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - tradeSELECT™ and netSELECT®](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2478_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK BB-6 Catalog Page](#)
- [Spécifications - RL8512](#)
- [Spécifications - WIRING_RL8512_spec](#)