

Produits Heavy Duty, IEC Pin and Sleeve, Réceptacle, commuté, 60A 250V AC/220-240V AC, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, NEMA 4X/IP69K

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBLS360R6W](#)

Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve, Receptacle, Switched, 60A 250V AC/220-240V AC, 2-Pole 3-Wire Grounding, NEMA 4X/IP69K.

Caractéristiques

Voyants DEL de mise à la terre et d'alimentation non commutées

Général

Numéro de catalogue	HBLS360R6W
Couleur	- Blue - Bleu
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Advantage Switch-Rated
Style	IP69k NEMA 4X
Type	Réceptacle étanche
CUP	783585478548

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	60/63 A
Courant / Intensité nominale	60/63 A
Tension Rating	250 VAC/220-250 VAC
Tension nominale Description	250 VAC/220-250 VAC



Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
----------------	--------

Logistique

Quantité de cartons	6
---------------------	---

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - HBLS360R6W AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_HBLS360R_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - IEC Pin & Sleeve Devices](#)
- [Littérature - Advantage™ Series Switch-Rated IEC Pin & Sleeve Devices](#)
- [Littérature - Safety Product Guide](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2660_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK G-6 Catalog Page](#)
- [Spécifications - Wiring HBLS360R6W Specification Sheet](#)
- [Spécifications - HBLS360R6W](#)
- [Vidéo - Advantage Series Switch-Rated Pin & Sleeve](#)