


TradeSelect, lame droite, prise
unique, Snap-In, 15A 125V, 2 pôles 3
fils, 5-15, blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [RR374W](#)



TradeSelect, lame droite, prise unique, encliquetable, 15A 125V, 2 pôles 3 fils, 5-15, blanc.

Caractéristiques

- Découpe du panneau de 0,95 x 0,95 pouce (24,1 x 24,1 mm)
- S'adapte à une épaisseur de panneau de 0,031 à 0,062 pouce (0,7 à 1,5 mm)

Performance

Mécanique - Logement des bornes - #14 AWG 6 pouces
AWM/TEW FT1 105°C 600V sur les fils noir et blanc, #14 AWG 6
pouces AWM/TEW FT1 600V sur le fil vert

Général

Numéro de catalogue	RR374W
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	
Type d'article	Réceptacles encliquetables
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Snap-In
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Accessoires pour porte-lampe
Type	
CUP	883778304231

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 VAC
Puissance	1875

Chef d'orchestre

Nombre de fils	Mise à la terre à 3 fils
Wire Size	#16 AWG à #14 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	5-15R
-------------	-------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_RR374W_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - tradeSELECT™ and netSELECT®](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2369_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK BB-9 Catalog Page](#)
[Spécifications - WIRING_RR374W_spec](#)
[Spécifications - RR374W](#)