

Straight Blade Devices, Receptacles, Style Line Decorator Duplex, SNAPConnect, 15A 125V, Tamper Resistant, LED Indicator, 5- 15R

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [SNAP2152BKLTRA](#)

Straight Blade Devices, Receptacles, Style Line Decorator Duplex, SNAPConnect, 15A 125V, Tamper Resistant, LED Indicator, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-15R, Nylon, Black.

Caractéristiques

- SNAP audible, indiquant une connexion solide
- Réduit le temps d'installation
- Indicateur LED résistant à l'effraction
- Assemblé aux Etats-Unis

Performance

- Électrique : Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique : Tension diélectrique Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Mécanique : Les caractéristiques d'identification du produit font partie intégrante de l'appareil.
- Environnement : Inflammabilité - UL 94V-2
- Environnement : Température de fonctionnement - Maximum 75°C en continu
- minimum -40°C (sans impact)



Général

Type d'accessoire	SNAP sonore, indique une connexion solide;Réduit le temps d'installation;Indicateur LED inviolable;Assemblé aux Etats-Unis
Numéro de catalogue	SNAP2152BKLTRA
Couleur	
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Puissance - Maximum	0.5
Type d'indicateur(s)	LED verte
Type d'article	Décorateur de lignes de style
Matériau	Nylon
Nombre de pôles	2 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Très résistant
Style	Décorateur de lignes de style
Type	LED d'indication de puissance, résistante aux manipulations
CUP	783585686325

Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,64 in x 1,1 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1,1 pouce
Longueur	3.28 in
Poids	0,2 lb
Largeur	1.64 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Connecté
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	1875 W

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Nombre de conducteurs	Mise à la terre à 3 fils
Wire Size	#12 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Certifié selon CSA, C22.2, No. 42 File 285• Fed. Spec. W-C-596• Conforme à la norme NEMA® WD-6• Répertoire UL selon UL498 Dossier no E2186
Nema Rating	5-15R

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - SNAP2152BKLTRA AutoCAD Drawing](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2486_INSTALLINST](#)
[Manuels d'installation - WIRING_pd2502_INSTALLINST](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2485_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK A-16 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring SNAP2152BKLTRA Specification Sheet](#)
[Spécifications - SNAP2152BKLTRA](#)
[Vidéo - Tamper-Resistant Receptacles](#)
[Vidéo - SNAPConnect Devices](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-SNAP2152BKLTRA-SPEC-FR | REV 7/2024