

Interrupteurs et commandes
d'éclairage, détecteur d'occupation,
infrarouge passif, 120-347 VAC,
montage au plafond, 1500 pieds
carrés

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [LVPR1500R](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, détecteur d'occupation,
infrarouge passif, 120-347 VAC, montage au plafond, 1500 pieds
carrés.

Caractéristiques

- Coverage 1500 sq. ft. (360°), line voltage sensor
- Long range major motion detection in a compact low profile housing
- Voltage 120-347V AC with photocell
- Self-contained power supply with high load relay
- Directly mounts to 4" octagon boxes, 2.125" deep
- White ABS enclosure
- Red LED indicates passive infrared detection
- Couverture 1500 pieds carrés (360°), capteur de tension de ligne
- détection de mouvement majeure longue portée dans un boîtier compact à profil bas
- tension 120-347 V AC avec cellule photoélectrique
- alimentation autonome avec relais de charge élevée
- se monte directement sur octogone de 10,2 cm. boîtes, 2,125" de profondeur
- boîtier en ABS blanc
- la LED rouge indique la détection infrarouge passive

Performance

- Commandes - Lumière ambiante - 1 à 1000 pieds-bougies
- Commandes - Sensibilité - Manuelle, 0 à 100
- Commandes - Temporisation - Manuelle, de 30 secondes à 30 minutes
- Électricité - Capacité de charge - 800 W incandescents et 1000 W fluorescents à 120 V CA, 1800 W fluorescents à 277 V CA, 2200 W fluorescents à 347 V CA
- Électrique - Alimentation - 120-347 V CA, 50/60 Hz monophasé
- Environnement - Température de fonctionnement - 0°C à 40°C (32°F à 104°F) avec un taux de changement ne dépassant pas 11°C (20°F) par heure
- Environnement - Température de stockage - -29°C à 65°C (20°F à 150°F), 0% à 95% d'humidité relative sans condensation
- Indicateurs de détection - Infrarouge passif - LED rouge



Général

Numéro de catalogue	LVPR1500R
Couleur	
Sortie de contrôle	Tension d'entrée
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
	Humidité
	0% à 95% d'humidité relative sans condensation
Type d'indicateur(s)	PIR= LED rouge
Type d'article	Capteurs de plafond basse tension à profil bas
Capacité de charge	Incandescence - 800 Watts120V Ballast - 1000 Watts277V Ballast - 1800 Watts347V Ballast - 2200 Watts
Matériau	ABS (Acrylonitrile butane styrene - Polymère thermoplastique)
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Type de montage	Montage au plafond
Cycles de fonctionnement	6 000 cycles minimum
Température de fonctionnement	32 Deg F à 104 Deg F (0 Deg C à 40 Deg C)
Cellule photoélectrique	Oui
Série	Infrarouge passif
Plage de température de stockage	De -20°F à 150°F (de -29°C à 65°C)
Style	Tension de ligne
Type	Capteurs
CUP	783585181271

Dimensions

Diamètre	4.5 in
Hauteur	3,4 pouces
Hauteur de montage	8-12 pieds

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Sensibilité	Adaptative 0 à 100%
Tension d'alimentation	120-347V AC, 50/60Hz
Tension Rating	120-347 VAC
Tension nominale Description	120/347V AC

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Homologué cULus selon UL244A
--------------------------	------------------------------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- BIM - Ceiling_Sensor-Low_Voltage_PIR-Hubbell_Wiring-LVPR1500R
- Catalogues - WDK Catalog Full 2024
- Dessin technique - LVPR1500R AutoCAD Drawing
- Dessins de vente - WDK_LVPR1500R_DRAWING_PDF
- Garantie - HMOSS Occupancy Motion Sensors
- Littérature - Load Control Application Guide
- Manuels d'installation - WIRING_LVPR1500R_INSTALLINST
- Spécifications - Wiring LVPR1500R Specification Sheet
- Spécifications - LVPR1500R



Une marque Hubbell