

## inLIGHT Réceptacles lumineux résistants aux manipulations de qualité hospitalière Blanc 20A/125V LED

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [SNAP8300WLTR](#)



S-CONNECT DUP HG 20A/125V LED TR WH.

### Caractéristiques

- L'obturbateur inviolable est conforme aux exigences du code national de l'électricité.
- SNAP audible, indiquant une connexion solide
- Réduit le temps d'installation
- Conception entièrement isolée

### Performance

- Électrique - Interruption de courant - Réceptacle certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - UL 94V-2
- Environnement - Température de fonctionnement - Maximum continu 75°C
- minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Identification du produit - Les caractéristiques font partie intégrante de l'appareil.

### Général

Numéro de catalogue	SNAP8300WLTR
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	
Puissance - Maximum	0.5
Type d'indicateur(s)	Led verte
Type d'article	Visage lisse
Matériau	Polycarbonate
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2
CUP	783585250199

### Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Connecté
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 VAC
Puissance	2500

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	Mise à la terre à 3 fils
Wire Size	#12 AWG

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certifié CSA</li><li>• Fed. Spec. W-C-596</li><li>• Conforme à la norme NEMA® WD-6</li><li>• Homologué UL selon UL498, dossier n° E2186</li></ul>
Nema Rating	5-20R

### Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	4500

## Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024  
Dessin technique - SNAP8300WLTR AutoCAD Drawing  
Dessins de vente - WDK\_SNAP8300LTR\_DRAWINGS\_PDF  
Garantie - Industrial & Commercial Products  
Littérature - inLIGHT Illuminated Hospital Grade Receptacles  
Littérature - inLIGHT illuminé Prises de qualité hospitalière  
Littérature - Healthcare Product Solutions  
Littérature - Electrical Products - Healthcare Solutions  
Littérature - inLIGHT Illuminated Hospital Grade Receptacles  
Manuels d'installation - WIRING\_PD2486\_PD2502\_INSTALLINST  
Page du catalogue - WDK A-13 Catalog Page  
Spécifications - Wiring SNAP8300WLTR Specification Sheet  
Spécifications - WDK\_CA-SNAP8300WLTR-SPEC-EN  
Spécifications - SNAP8300WLTR  
Vidéo - inLIGHT Illuminated Hospital Grade Receptacles



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
WDK\_CA-SNAP8300WLTR-SPEC-FR | REV 7/2024