

Dispositifs à lame droite, prise double décorative, qualité hôpital, SNAP-Connect, suppression des surtensions, résistance à l'effraction, indicateur LED, 15A 125V

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [SNAP8262GYS](#)

Appareils à lames droites, prise double décorative, qualité hôpital, SNAP-Connect, suppression des surtensions, inviolable, indicateur LED, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-15R, nylon, gris.



Caractéristiques

- SNAP audible, indiquant une connexion solide
- Réduit le temps d'installation
- Protection contre les surtensions, résistance à l'effraction, indicateur LED

Performance

- Électrique : Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique : Tension diélectrique Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Mécanique : Les caractéristiques d'identification du produit font partie intégrante de l'appareil.
- Environnement : Inflammabilité - UL 94V-2
- Environnement : Température de fonctionnement - Maximum 75°C en continu
- minimum -40°C (sans impact)

Général

Numéro de catalogue	SNAP8262GYS
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Puissance - Maximum	0.5
Type d'article	Visage lisse
Matériau	Nylon
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Classe d'hôpital
Style	Visage lisse
Type	Prise de protection contre les surtensions
CUP	783585252148

Dimensions

Dimensions	3.31 in x 1.75 in x 1.52 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1.52 in
Longueur	3,31 pouces
Poids	0.25 lb
Largeur	1.75 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Connecté
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	1875 W

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Nombre de conducteurs	Mise à la terre à 3 fils
Wire Size	#12 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Certifié CSA selon la spécification C22.2 n° 42• Répertoire selon les normes UL 498 Réceptacles• Fichier E2186 répertorié par UL
Nema Rating	5-15R

Logistique

Quantité de cartons

10

Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024

Dessins de vente - WDK_SNAP8262S_DRAWINGS_PDF

Garantie - Industrial & Commercial Products

Littérature - Duct Products Guide

Littérature - SpikeShield® Power Quality Surge Protective Devices

Manuels d'installation - WIRING_PD2539_INSTALLINST

Page du catalogue - WDK A-17 Catalog Page

Page du catalogue - WDK L-5 Catalog Page

Page du catalogue - WDK L-16 Catalog Page

Page du catalogue - WDK M-15 Catalog Page

Spécifications - Wiring SNAP8262GYS Specification Sheet

Spécifications - SNAP8262GYS

Vidéo - SNAPConnect Devices

Vidéo - Tamper-Resistant Receptacles



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-SNAP8262GYS-SPEC-FR | REV 7/2024