

Dispositifs à lame droite, prises, Duplex, SNAPConnect, qualité hôpital, 20A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-20R, nylon, gris, USA

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [SNAP8300GYNA](#)

Dispositifs à lame droite, prises, Duplex, SNAPConnect, qualité hôpital, 20A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-20R, nylon, gris, USA.



Caractéristiques

- SNAP audible, indiquant une connexion solide
- Réduit le temps d'installation
- Nécessite un minimum d'espace dans la boîte
- Assemblé aux États-Unis

Performance

- Électrique : Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique : Tension diélectrique Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Mécanique : Les caractéristiques d'identification du produit font partie intégrante de l'appareil.
- Environnement : Inflammabilité - UL 94V-2
- Environnement : Température de fonctionnement - Maximum 75°C en continu
- minimum -40°C (sans impact)

Général

Numéro de catalogue	SNAP8300GYNA
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Puissance - Maximum	1
Type d'article	Visage lisse
Matériau	Nylon
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Classe d'hôpital
Style	Visage lisse
Type	Duplex standard
CUP	783585540696

Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,64 in x 1,1 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1,1 pouce
Longueur	3.28 in
Poids	0.22 lb
Largeur	1.64 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Connecté
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	2500 W

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Nombre de conducteurs	Mise à la terre à 3 fils
Wire Size	#12 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Certifié CSA, C22.2, n° 42 Dossier 285• Fed. Spec. W-C-596• Conforme à la norme NEMA® WD-6• Répertoire UL selon UL498 Fichier n° E2186
Nema Rating	5-20R

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024

Dessin technique - SNAP8300GYNA AutoCAD Drawing

Dessins de vente - WDK_SNAP8300NA_DRAWINGS_PDF

Garantie - Industrial & Commercial Products

Littérature - Duct Products Guide

Littérature - Electrical Products - Healthcare Solutions

Manuels d'installation - WIRING_PD2486_PD2502_INSTALLINST

Page du catalogue - WDK A-13 Catalog Page

Page du catalogue - WDK L-6 Catalog Page

Spécifications - SNAP8300GYNA

Spécifications - Wiring SNAP8300GYNA Specification Sheet

Vidéo - SNAPConnect Devices



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-SNAP8300GYNA-SPEC-FR | REV 7/2024