


HUBBELL
Wiring Device-Kellems

inLIGHT Réceptacles lumineux de qualité hospitalière résistants aux manipulations Rouge 20A/125V LED

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [SNAP8300RLTR](#)

S-CONNECT DUP HG 20A/125V LED TR RD.



Caractéristiques

- L'obturateur inviolable est conforme aux exigences du code national de l'électricité.
- SNAP audible, indiquant une connexion solide
- Réduit le temps d'installation
- Conception entièrement isolée

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Réceptacle certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - UL 94V-2
- Environnement - Température de fonctionnement - Maximum continu 75°C
- minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Identification du produit - Les caractéristiques font partie intégrante de l'appareil.

Général

Numéro de catalogue	SNAP8300RLTR
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Puissance - Maximum	0.5
Type d'indicateur(s)	Led verte
Type d'article	Visage lisse
Matériau	Polycarbonate
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2
CUP	783585250236

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Connecté
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 VAC
Puissance	2500

Chef d'orchestre

Nombre de fils	Mise à la terre à 3 fils
Wire Size	#12 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Certifié CSA• Fed. Spec. W-C-596• Conforme à la norme NEMA® WD-6• Homologué UL selon UL498, dossier n° E2186
Nema Rating	5-20R

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - SNAP8300RLTR AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_SNAP8300RLTR_DRAWINGS_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - inLIGHT Illuminated Hospital Grade Receptacles](#)
[Littérature - inLIGHT illuminé Prises de qualité hospitalière](#)
[Littérature - Healthcare Product Solutions](#)
[Littérature - Electrical Products - Healthcare Solutions](#)
[Littérature - inLIGHT Illuminated Hospital Grade Receptacles](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2486_PD2502_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK A-13 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK L-6 Catalog Page](#)
[Spécifications - SNAP8300RLTR](#)
[Spécifications - Wiring SNAP8300RLTR Specification Sheet](#)
[Vidéo - inLIGHT Illuminated Hospital Grade Receptacles](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-SNAP8300RLTR-SPEC-FR | REV 7/2024