



ACC, Clip de gestion des fils en acier inoxydable, droit, 1-2 fils PV, module

Par WILEY
No de catalogue [ACC](#)



Clip de câble de module droit.

Caractéristiques

- Homologué UL1565
- S'adapte à une large gamme de combinaisons et de tailles de câbles (par exemple, USE-2, PV, module AC, et câbles de micro-onduleur)
- Testé sur le plan environnemental - UL2703 et ASTM B117
- Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation
- Bords rodés et roulés pour éviter d'endommager l'isolation du câble
- Fiabilité pour une utilisation tout au long de la durée de vie du système PV

Général

Numéro de catalogue	ACC
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type d'article	3A
Matériau	Acier inoxydable 304
Méthode de montage	Cadre de module ou clip de bride - droit
	Épaisseur de la bride : 1.3mm - 2.5 mm
Nom du commerce	WILEY
Type	Colliers de serrage
CUP	781810537053
UPC 12 Digit	7818105370533

Dimensions

Dimension - Taille du filetage -

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - cULus	Oui
Liste certifiée	UL1565
Norme(s) industrielle(s)	UL1565
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	6000
---------------------	------

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogues - Wiley Wire Management Guide](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E4 - Wiley Grounding](#)
- [Certifications - UL Certificate of Compliance, UL 1565, CSA C22.2 No. 18.5-13](#)
- [Dessins de vente - 30023998](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_ACC_Lineart](#)
- [Modèles 3D - ACC_MODEL-IGES](#)
- [Modèles 3D - ACC_MODEL-PDF](#)
- [Modèles 3D - ACC_MODEL-STEP](#)
- [Spécifications - ACC](#)
- [Spécifications - ACC](#)