

ACC-F1-270, Clip de gestion des fils en acier inoxydable, double degré, 1 fil PV, module

Par WILEY

No de catalogue [ACC-F1-270](#)



Clip de câble de module à 90 degrés.

Caractéristiques

- S'adapte à une large gamme de combinaisons et de tailles de câbles
- Testé pour l'environnement (UL2703 et ASTM B117)
- Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation
- Bords monnayés et roulés pour éviter d'endommager l'isolation du câble

Général

Numéro de catalogue	ACC-F1-270
Type d'article	3B
Matériau	Acier inoxydable 304
Méthode de montage	Cadre de module ou clip de bride - 90 degrés et droit
	Épaisseur de la bride : 1.0mm - 3.0 mm
Type	Colliers de serrage
CUP	621945452602
UPC 12 Digit	6219454526022

Dimensions

Dimension - Taille du filetage -

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - cULus	Oui
Liste certifiée	UL1565
Norme(s) industrielle(s)	UL1565
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	4000
---------------------	------

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogues - Wiley Wire Management Guide](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E4 - Wiley Grounding](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
[Certifications - UL Certificate of Compliance, UL 1565, CSA C22.2 No. 18.5-13](#)
[Dessins de vente - 50059623](#)
[Spécifications - ACC-F1-270](#)
[Spécifications - ACC-F1-270 CUTSHEET 01282016](#)